



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. №

1577 (1)

София

24.04.15

До
всички потенциални участници

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:
„Доставка на лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър, депо "Обеля" и буферни паркинги”

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и Раздел V, т.1 от Документацията за участие, даваме разяснения на постъпили въпроси с писмо **Вх.№ 1577/20.04.2015г.**

Разясненията са достъпни на Профила на купувача на „Метрополитен”ЕАД:

<http://metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki/00423-2015-0005/razyasneniya-po-dokumentacziyata.html>

1. Въпрос № 1

Относно позиция – Живачна лампа 125W E27.

Съгласно Европейска директива за опазване на околната среда, считано от 13.04.2015г. се спира продажбата на този вид лампа с Европейския съюз, вкл. и в България.

Приложено Ви прилагаме и презентация по темата на PHILIPS.

Очакваме Вашето становище за замяна на Живачна лампа 125W E27 с друг тип лампа и съответно как това би било се отразило в предвидената от Вас ценова рамка/диапазон.

Отговор №1:

Уточняваме, че взимайки предвид Европейската директива за опазване на околната среда, съгласно която продажбата на живачни лампи в Европейския съюз се спира считано от 13.04.2015 г., позицията Живачна лампа 125W, E27, 4000K, 6 500 lm - 120 броя, се заменя с Енергоспестяваща лампа, 20W, E27, 2 700K, от 1100 lm, от 10 000 h живот - 120 броя. Прогнозната стойност на обществената поръчка не се променя.

2. Въпрос №2:

Относно позиция – Натриева лампа с високо налягане за дросел 70W, Rx7s, 4200K, 6600Lm, 28000 часа – 70 бр.

Считаме, че в описанието е допусната неточност, а именно: Цветната температура на този вид лампи/Натриеви лампи е 2000K, а не както е описано във Вашата документация 4200K.

Отговор №2:

Уточняваме, да се оферира Натриева лампа с високо налягане за дросел 70W, Rx7s, с цветна температура 2000K, 6600Lm, 28000 часа – 70 бр.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

